

FICHE DE REALISATION



DESCRIPTION DU PROJET

Distribution d'Eau PPI

- 1 distillateur fonctionnant à la vapeur industrielle et distillant en continu
- 1 cuve de stockage
- 1 boucle d'eau PPI en inox 316L incluant 3 sous boucles :
 - 1 sous boucle « lavage » (85°C)
 - 1 sous boucle 20°C 1.1m³/
 - 1 sous boucle 85°C ou 20°C 2m³/h

ETENDUE DE NOTRE PRESTATION



→ Fabrication du SKID et Boucle



CLIENT

VEOLIA pour HAUPT PHARMA

